

SUPER FOAM A

DETERGENTE SCHIUMOGENO ACIDO

DESCRIZIONE

Detergente disincrostante acido schiumogeno, da utilizzarsi per la pulizia di superfici esterne ed attrezzature presenti nell'industria alimentare, lattiero casearia ed imbottigliamento bevande.

Il formulato basa la sua attività sulla presenza di un alto contenuto di acido inorganico e componenti bagnanti ed emulsionanti ed è in grado di rimuovere, agevolmente i residui calcarei derivanti dall'acqua di processo e da altri depositi inorganici di lavorazione. La fase detergente acida è normalmente necessaria per i periodici trattamenti da effettuarsi su macchinari che lavorano a caldo, recipienti di cottura, esterno dei fasci tubieri e laddove si fanno sentire gli effetti della durezza dell'acqua di esercizio.

Il prodotto è applicabile con un'ampia gamma di attrezzature schiumogene e forma una schiuma compatta con forte capacità aggrappante, in grado di aumentare il tempo di contatto sulle superfici verticali.

MODALITA' D'USO

Indicato per la detersione di pareti, pavimenti, esterno attrezzature ed impianti, serbatoi e cisterne, riempitrici, nastri trasporto, contenitori per liquidi e per la rimozione delle componenti proteiche presenti nel settore ittico.

Per apparecchiature a schiuma in alta e media pressione utilizzare il prodotto alla concentrazione del 2-4% per un tempo di contatto in grado di eliminare tutti i residui.

Per apparecchiature a schiuma a pressione di rete la concentrazione potrà essere compresa tra il 3-4% per un tempo di contatto sufficiente ad eliminare tutti i residui.

Risciacquare con acqua le superfici trattate dopo la detersione.

Per un tempo di contatto breve è applicabile su superfici delicate come l'alluminio

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido limpido giallino

Densità: 1150 – 1250 g/l

pH (sol 1% a 20°C): 0,1 – 2,0

FORMATI DISPONIBILI

- 25 kg – cod. EAN 8055205980079

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Acido fosforico, tensioattivi e coformulanti

Biodegradabilità: Contiene tensioattivi (anfoteri) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

Packaging: Tanica realizzata con HDPE (materiale riciclato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare la tanica nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 1974449
customer@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.

Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 1974449
customer@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



**Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici**